







| Pos | Art.- Nr. | Grafik/Bilder | Kurzbeschreibung | Preis CHF VK 1: |
|-----|-----------|---------------|------------------|-----------------|
|-----|-----------|---------------|------------------|-----------------|

## Preisliste Quecksilberanalyser

|   |         |   |  |           |
|---|---------|---|--|-----------|
| 1 | HSS1000 |    | <b>mercurio SGL Hg-Analysator</b><br>mit eingebautem Atomabsorptions-Spektrometer und Dual-Messzelle (dualConc) liefert automatisch von jeder Probe 2 Elementsignale. Zur automatischen Bestimmung von Quecksilber in flüssigen, festen und gasförmigen Proben ohne zusätzliche Probenvorbereitung.<br><b>Arbeitsbereich:</b> 0,01 ng bis ca. 1100 ng Hg nach Dual-Mess-Verfahren ohne aufwändige Verdünnungs-Methoden.<br>inklusive easyCONTROL Steuer-Software und<br>10 Quarz-Probenbehälter # DMA00713<br><b>OHNE Terminal</b> | 12.350,00 |
| 2 | TER6420 |    | <b>TERMINAL 640 – Steuerterminal</b><br>großer Farbbildschirm „Touchscreen“- Bedienung<br>VGA-Auflösung. Datenspeicherung auf Wechseldatenträger („CF- Card“)<br><b>Terminal-Schnittstellen</b> für Maus und Standard-Tastatur, 3 x RS-232-<br>Schnittstellen (z.B. für Waage), USB- Schnittstelle für externe Systeme<br>(ausgewählte Drucker der Fa. HP und Speichermedien).   | 3.400,00  |
| 3 | TER1644 |  | <b>TERMINAL 1640 – Steuerterminal</b><br>großer Farbbildschirm mit „Touchscreen“-Bedienung<br>und SVGA-Auflösung. Datenspeicherung auf Wechseldatenträger („CF-Card“).<br>Inkl. Tastatur und Maus.<br><b>Terminal-Schnittstellen</b> für Maus und Standard-Tastatur, 3 x RS-232-<br>Schnittstellen (z.B. für Waage), USB-Schnittstelle für externe Systeme<br>(ausgewählte Drucker der Fa. HP und Speichermedien).   | 4.750,00  |
| 4 | T320004 |  | <b>easyCONTROL-Steuersoftware Hg-Analytik</b><br>easyCONTROL-Software für die Messung und Auswertung von Proben zur<br>Quecksilberbestimmung<br>Eingabefelder für Probenidentifikation und -Einwaage<br>Auswertung von Signalhöhe und- Fläche usw.<br>Datenschnittstelle zu PC-Software<br><b>Im Terminalpreis enthalten</b>   | 460,00    |
| 5 | LT00010 |  | <b>easyDOC DMA-80 Software</b><br><b>zur Datenübernahme vom Terminal zu einem PC</b> mit Windows-<br>Betriebssystem. Speicherung der Daten inkl. Graphik in unveränderbarer<br>Form. Umwandlung in verschiedene, nachbearbeitbarer Formen wie: Excel,<br>ASCII, PDF. Für TERMINAL 640 und T1640<br>Einschließlich Interfacekabel, USB CF-Reader, Bedienungsanleitung und<br>Programm auf CD.   | 720,00    |
| 6 | DMA8513 |  | <b>easyCONTROL Paket für Windows PC</b><br>Spezielle Software für die Messung und Auswertung von Proben zur<br>Quecksilberbestimmung auf PC.<br>Sonst wie easyCONTROL<br><b>Voraussetzung:</b> PC mit freier USB- Schnittstelle und Betriebssystem Windows<br>XP, Vista oder Win7 usw.   | 3.540,00  |

| Pos | Art.- Nr.          | Grafik/Bilder   | Kurzbeschreibung  | Preis CHF VK 1: |
|-----|--------------------|---|---|-----------------|
| 7   | WAA0002A           |    | <b>Sartorius CPA224S-OCE Waage Geeicht</b><br>Elektronische Analysenwaage mit eingebauter motorisierter Justierautomatik, dynamischer Temperaturkompensation, hinterleuchteter 8-Segment-Anzeige, 2 Tara-Tasten, Stillstandskennung und 4 wählbaren Filterstufen<br>Wägebereich: 220 g (geeicht ab Werk + eichfähig)<br>Ablesbarkeit: 0,1 mg<br>RS-232C-Datenschnittstelle direkt zu den MLS-Geräten<br>Überlastschutz und mit Staubschutzhaube<br>Nach Richtlinien 90/384/EWG, EN 45 501, OIML-R76 | 4.250,00        |
| 8   | TER6472            |    | <b>Interfacekabel 2 m für Sartorius Waage</b><br>Bestehend aus:<br>Interfacekabel 2 m<br>25 polig Buchse SUB-D<br>Kappe 25 polig metallisiert   | 26,00           |
| 9   | DMA00710B          |    | <b>QS-Rohr Adsorptions-Hülse mit adsoQuick Füllung</b><br>Inklusiv Arbeitszeit  | 15,80           |
| 10  | DMA8603            |   | <b>adsoQUICK</b><br>Graphit-Kugeln (hochaktive Oberfläche) größere Mengen bitte separat anfragen<br><b>Packung mit ca. 12g Inhalt</b>   | 36,00           |
| 11  | DMA00710A          |  | <b>Rohre QS 10/30</b><br>Packung mit 10 Quarzrohren für Filter-, Proben und Adsorptionsmaterial   | 326,00          |
| 12  | HSS0066<br>HSS0065 |  | <b>Halter für 10 Quarz-Röhrchen (#HSS0066)</b><br>auf mercurio-GLS-Gerät montiert (Opt. DMA)<br><b>Waagen-Halter (#HSS0065)</b> für Quarz-Rohr ermöglicht exakte Einwaagen ohne elektrostatische Fehler (unbedingt empfehlenswert)  | 111,00<br>39,00 |
| 13  | DMA00724           |  | <b>Befüll- und Ausstoß-Werkzeug (Satz)</b><br>für Rohre QS #DMA00710 zum Füllen mit adsoQUICK und Probe   | 57,00           |
| 14  | L00135B            |  | <b>Filter Keramikfaser zur Fixierung für hochempfindliche Hg-Analytik Satz a 50 Stück</b>   | 17,50           |
| 15  | DMA8333            |  | <b>Katalysator Satz (Verpackungs-Einheit)</b><br>bestehend aus:<br>- Katalysator in Kartonrohr #DMA8133<br>- O-Ring Silikon 22x3 #OR0004<br>- Kupplungs-Elemente Silikon Ø 6x4x 15 mm   | 265,00          |
| 16  | DMA8133            |  | <b>Katalysator verpackt in Kartonrohr</b>   | 238,00          |
| 17  | OR0004             |  | <b>O-Ring 22,2x3,0 mm transparent</b><br>für Katalysator  | 3,20            |
| 18  | OR0024             |  | <b>O-Ring Ø20x3mm</b><br>Dichtung Probengabel   | 3,50            |

| Pos | Art.- Nr. | Grafik/Bilder   | Kurzbeschreibung   | Preis CHF VK 1: |
|-----|-----------|---|--|-----------------|
| 19  | DMA8134   |    | Quarzrohr mit Amalgamfüllung<br>Satz mit 2 Silikon-Kupplungen  | 178,00          |
| 20  | SL00128A  |    | Silikonschlauch-Kupplungen<br>Länge 15 mm (Øi 3,0 mm, Øa 6,0 mm)<br>für Quarzrohr mit Amalgamfüllung<br>Satz à 5 Stück   | 10,00           |
| 21  | HSS00026  |    | Probenhalter<br>mit Zentrierbecher und O-Ring zur Aufnahme der Quarz-Probenhalter  | 260,00          |
| 22  | SO0376B   |    | Heizwendel 13 Amalgam<br>(1,8x0,3) Ø 4 x 13 Wi   | 29,00           |
| 23  | SO0376D   |   | Heizwendel Trocknung – Veraschung<br>(1,8x0,3) Ø 26-27 x 16 Wi<br>auf Keramikblock fixiert   | 42,00           |
| 24  | DMA8378   |  | Sicherungs Satz für 115/230V<br>2 x 6.3 AT (Netzeingang, für 230V)<br>2 x 10 AT (Netzeingang, für 115V)<br>1 x 2 AT (Hauptplatine)<br>1 x 16 AT (Hauptplatine) | 7,00            |
| 25  | DMA8137A  |  | Hg-Lampe Standard komplett<br>im Schutzrohr montiert direkt auf Grundplatte passend<br>für Dual-Küvette (Typ 3/2)  | 388,00          |
| 26  | DMA0034A  |  | Sensor Temperatur NiCrNi Ø1mm, L=80mm<br>mit geschirmtem Kabel L = 0.7m und Erdung   | 124,00          |
| 27  | DMA8428   |  | Heiz-Patrone isolierte Spezial-Rohrwendel (für Ofen Typ 3) 230V / 300VA<br>(Watt)  | 348,00          |
| 28  | DMA8127   |  | Heizpatrone für Küvette<br>Ø 10mm, 230V  | 102,00          |
| 29  | DMA8442   |  | Küvette Typ 3/2 Dual-Signal inkl.:<br>- Bodenblech #DMA0521<br>- Abdeckhaube #DMA0568<br>- ohne Thermoschalter   | 907,00          |